

取扱説明書

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

SMH-153FN / SMH-173FN / SMH-203FN



製品保証内容は以下の QR コード及び、
URL より WEB サイトにてご確認ください。

<https://www.os-prod.com/products/warranty/>



製造販売元 株式会社オーエスエム

連絡先:株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com

■この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し、
必要なお読みください。

SMHL24701

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。

警告

	熱源や火気に近づけない。また熱源の側での使用や収納をしない 火災発生の原因となります。
	スクリーンにぶら下がったり、物を掛けたりしない けがの原因となります。また本製品破損の原因となります。
	長期使用を考慮し、設置場所には十分な強度を確保する 本製品が落下し、けがの原因となります。

注意


	スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属などを近づけない 本製品破損の原因となります。またけがを負う恐れがあります。
	立てて保管しない 倒れてけがの原因となります。スクリーン生地を痛める原因となります。

取扱上のご注意

この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので下記の点にご注意の上、ていねいにお取扱ください。

- スクリーン表面には手を触れない。
- スクリーン上に文字や絵を描いたりしない。
- 硬いものでスクリーンをこすったり、ひっかいたりしない。
- 表面のホコリは、乾いた柔らかい布で軽く拭くか、柔らかいブラシなどで払ってください。水で湿らせた布やベンジン、シンナーなど薬品類は使用しないでください。

仕様・部品名称



型式	W×H(mm)	A(mm)	T(mm)	L(mm)	吊り点数	質量(kg)
SMH-153FN	3421×2541	3485	2693	850	4	10
SMH-173FN	3864×2873	3928	3025	1050	4	13
SMH-203FN	4528×3372	4592	3524	950	5	17

ご使用方法




警告

設置場所は本製品を長期間支える十分な強度が必要です。これらの強度が不足していると、脱落しけがの原因となります。

■スクリーンを広げる時

1. 設置する場所を決めます。(本製品を長期間支える十分な強度を確保してください)
2. 設置先の金具に吊金具を引っ掛け、手を添えながらゆっくりスクリーンを開きます。
※ スクリーンの荷重が各吊金具に均等に掛かるように、設置先の金具が水平であることを確認してください。吊金具に掛かる荷重が偏るとスクリーンの平面性を損なう可能性があります。吊りシワが発生した場合は、発生している吊元の金具を下げ調整してください。



■スクリーンを収納する時

1. スクリーンを下から巻き取ります。下パイプに沿って、シワが入らないように巻き取ります。
2. 設置先の金具から取り外します。
※水平に保管してください。立てて保管すると、けがの原因となります。
また、スクリーン生地を痛める原因となります。

最大映写サイズ

■より一層大きな映像の投射が可能になりました。

型式	HD(16:9)	WXGA(16:10)	NTSC(4:3)
SMH-153FN	153型	157型	167型
SMH-173FN	173型	178型	188型
SMH-203FN	203型	209型	221型